

## Caçonete HSS, MF: 14X1,25



### Dados do pedido

Número do pedido	141050 14X1,25
GTIN	4045197084118
Classe de artigo	11K

### Descrição

**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.**

**Corte inicial de 1 3/4 passos.**

### Descrição técnica

Altura	10 mm
Passo	1,25 mm
Ø exterior	38 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M14×1,25
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568

Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		