

Caçonete HSS, MF: 10X1,25



Dados do pedido

Número do pedido	141050 10X1,25
GTIN	4045197084057
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.**

Corte inicial de 1 3/4 passos.

Descrição técnica

Passo	1,25 mm
Altura	11 mm
Ø exterior	30 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M10×1,25
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568

Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		