

## Caçonete HSS, MF: 26X1,5



### Dados do pedido

Número do pedido	141050 26X1,5
GTIN	4045197084262
Classe de artigo	11K

### Descrição

**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.**

**Corte inicial de 1 3/4 passos.**

### Descrição técnica

Passo	1,5 mm
Altura	16 mm
Ø exterior	55 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M26×1,5
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568

Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		