

Caçonete HSS, MF: 27X1,5



Dados do pedido

Número do pedido	141050 27X1,5
GTIN	4045197084279
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.**

Corte inicial de 1 3/4 passos.

Descrição técnica

Altura	18 mm
Passo	1,5 mm
Ø exterior	65 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M27×1,5
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568

Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		