

Caçonete, BSW: W5/32



Dados do pedido

Número do pedido	141550 W5/32
GTIN	4045197084453
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Utilização:

Para rosca Whitworth de acordo com a norma BSW BS84 no campo de tolerância médio.

Descrição técnica

Altura	7 mm
Ø da rosca	3,97 mm
Passos por polegada	32
Ø exterior	20 mm
Tamanho da rosca	W5/32
Sentido de corte	direita
Classe de tolerância	médio
Tipo de rosca	BSW

Ângulo do flanco	55 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		