

Caçonete, BSW: W7/8



Dados do pedido

Número do pedido	141550 W7/8
GTIN	4045197084569
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Utilização:

Para rosca Whitworth de acordo com a norma BSW BS84 no campo de tolerância médio.

Descrição técnica

Altura	22 mm
Ø da rosca	22,23 mm
Passos por polegada	9
Ø exterior	55 mm
Tamanho da rosca	W7/8
Sentido de corte	direita
Classe de tolerância	médio
Tipo de rosca	BSW

Ângulo do flanco	55 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		