

Caçonete, G: G1/8**Dados do pedido**

Número do pedido	142050 G1/8
GTIN	4045197084583
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Utilização:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1.

Descrição técnica

Passos por polegada	28
Altura	11 mm
Ø da rosca	9,73 mm
Ø exterior	30 mm
Tamanho da rosca	G1/8
Sentido de corte	direita
Classe de tolerância	A
Tipo de rosca	G

Ângulo do flanco	55 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 24231
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		