

**Jogo de machos de roscar manuais, sem revestimento, MF: 5X0,5****Dados do pedido**

Número do pedido	130480 5X0,5
GTIN	4045197067470
Classe de artigo	12G

Descrição**Versão:**

Jogo de 2 peças **composto por pré-cortador e cortador de acabamento.**

Desbaste e corte de rosca em peça inteira.

Descrição técnica

Ø da rosca	5 mm
Ø do furo central	4,5 mm
Passo de rosca	0,5 mm
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	50 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Material de corte	HSS
Norma	DIN 2181
Profundidade de rosca	10 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M5×0,5
Revestimento	sem revestimento

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Forma de corte	D
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		