

Caçonete, UNC: 7/16-14



Dados do pedido

Número do pedido	142520 7/16-14
GTIN	4045197084828
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Utilização:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

Descrição técnica

Altura	11 mm
Ø da rosca	11,11 mm
Passos por polegada	14
Ø exterior	30 mm
Sentido de corte	direita
Tipo de rosca	UNC
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Classe de tolerância	2 A
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		