

Macho de roscar MDI, haste cilíndrica com sextavado, TiAlN, para macho de roscar: M3



Dados do pedido

Número do pedido	149830 M3
GTIN	4045197326904
Classe de artigo	11L

Descrição

Modelo:

Haste cilíndrica estável com **hexágono** para o alojamento na bucha e aresta de corte autocentrante.

Utilização:

Para **extração** de **brocas de roscar partidas**. **Aperto estável** necessário, furo deve ser seco e estar livre de óleo de corte.

Instrução:

v_c para material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Usar óculos de proteção.

Descrição técnica

Tolerância da haste	h6
para macho de roscar	M3
Ø haste D_s	3 mm
Comprimento total L	38 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	10 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Anel colorido	vermelho

Tipo de produto

Extrator de machos
para brocas de roscar**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 67 HRC	adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		