

Macho de roscar para máquina, vaporizado, MF: 14X1,5**Dados do pedido**

Número do pedido	136260 14X1,5
GTIN	4045197079206
Classe de artigo	11H

Descrição**Modelo:**

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Ø da rosca	14 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø do furo central	12,5 mm
Passo de rosca	1,5 mm
Ø haste D _s	11 mm
Comprimento total L	100 mm
Quadrado da haste □	9 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	42 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M14×1,5
Revestimento	vaporizado

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		