

Escareador cónico 90°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	150175 5
GTIN	4045197085696
Classe de artigo	12M

Descrição**Modelo:**

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de design económico.

Utilização:

Fresa cónica de precisão para criação de escareamentos de 90° sem trepidação.

Descrição técnica

Tolerância da haste	h9
Avanço f em aço < 500 N/mm ²	0,07 mm/U
Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	1,5 mm
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2,5
Ø exterior	5 mm
Ø haste D _s	4 mm
Comprimento total L	40 mm
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 335 C

Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		