

HWPickardt



Dados do pedido

Número do pedido	085465 2
GTIN	4250191110040
Classe de artigo	08W

Descrição

Modelo:

A mais alta qualidade graças à gravação CNC e ao revestimento da cabeça de impacto. Fácil de usar graças à gravação visível e campos de impacto erodidos. Largura da roda = altura da letra + 3 mm.

Utilização:

Solução prática para a marcação variável de materiais com uma **resistência até 1200 N/mm²**.

Instrução:

As rodas de punção de letras (3 rodas) ou com caracteres especiais estão disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Altura da letra	2 mm
Ø do furo central	10 mm
Ø exterior da roda de punção	78 mm
resistência máxima do material da superfície de gravação	1200 N/mm ²
Tipo de produto	Roda de punção

