

HWPickardt



## Dados do pedido

Número do pedido	085465 4
GTIN	4250191110064
Classe de artigo	08W

## Descrição

### Modelo:

A mais alta qualidade graças à gravação CNC e ao revestimento da cabeça de impacto. Fácil de usar graças à gravação visível e campos de impacto erodidos. Largura da roda = altura da letra + 3 mm.

### Utilização:

Solução prática para a marcação variável de materiais com uma **resistência até 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

### Instrução:

As rodas de punção de letras (3 rodas) ou com caracteres especiais estão disponíveis a pedido.

## Descrição técnica

Ø do furo central	10 mm
resistência máxima do material da superfície de gravação	1200 N/mm <sup>2</sup>
Ø exterior da roda de punção	78 mm
Altura da letra	4 mm
Tipo de produto	Roda de punção

