



Decapador de agulhas pneumático, Tipo: P2541



Dados do pedido

Número do pedido	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Martelo de agulhas leve para remover escórias de solda, ferrugem e tinta. **Troca de agulhas sem ferramentas. Com características fortemente amortecedoras de vibrações** para uma segurança ideal em qualquer aplicação.

Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Comprimento	370 mm
Ruído de trabalho	85 dB(A)
Frequência de impacto	40 Hz
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
vibração máxima conforme EN	3,1 m/s ²
Peso	2,35 kg
Designação do fabricante	P2541
quantidade de ar necessária máxima	480 l/min

Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Decapador de agulhas

Acessórios

Conjunto de pregos Dimensões 180	079729 180
----------------------------------	------------