

Folha de serra para máquina, HSS, Comprimento L/dentes por polegada: 300/8



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 171000 300/8 |
| GTIN | 4045197439055 |
| Classe de artigo | 11R |

Descrição

Modelo:

Folha de serra GARANT de aço rápido de alto desempenho **HSS (DMo5)** de liga de molibdénio. A alta dureza e resistência extrema permitem um **desempenho de corte muito elevado** (breves tempos de corte e longa vida útil). A travação precisa garante cortes retos.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Comprimento L | 300 mm |
| Espessura | 1,6 mm |
| Largura | 25 mm |
| Dentes por polegada | 8 |
| Ø do orifício de fixação | 8,5 mm |
| dentado | Normal |
| Óleo de corte | HSS |
| Tipo de produto | Folha de serra para máquina |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta) | condicionalmente adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | condicionalmente adequado | | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado |
| Aço < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado |
| máximo a molhado | adequado |