

Mangueira entrançada azul, Soft, PVC, Comprimento 50 m, Ø interior da mangueira: 9mm



Dados do pedido

Número do pedido	080036 9
GTIN	3506111047325
Classe de artigo	08A

Descrição

Modelo:

Mangueira com reforço de fibra de poliéster. Faixa de temperatura -15 °C a 60 °C. Super Nobelair Soft, **altamente flexível devido a tecnologia Full-Soft**, mesmo a baixas temperaturas. Para uso no interior e no exterior. Pressão de serviço de 15 bar.

Descrição técnica

Material	Mangueira de PVC de três camadas com reforço de fibra de poliéster
Faixa de temperatura	-15 - 60 °C
Cor	azul
Ø exterior da mangueira	15 mm
Ø interior da mangueira	9 mm
Comprimento da mangueira	50 m
pressão de serviço máxima	15 bar
Atributo do nome do produto	Comprimento 50 m

Tipo de produto

Mangueira