

Folha de serra para máquina, Bimetal, Comprimento L/dentes por polegada: 450/10



Dados do pedido

Número do pedido	171100 450/10
GTIN	7311518114022
Classe de artigo	16D

Descrição

Modelo:

Bimetal BAHCO – uma barra dentada HSS é soldada a um corpo de folha elástico de aço especial através de um feixe de elétrons em alto vácuo. Desta forma, estas folhas de serra adquirem uma **enorme elasticidade** nas pontas dos dentes com extrema dureza e também são **extremamente resistentes a quebras, mesmo a altas taxas de avanço**.

Descrição técnica

Espessura	1,6 mm
Largura	32 mm
Comprimento L	450 mm
Dentes por polegada	10
Ø do orifício de fixação	10,5 mm
dentado	Normal
Óleo de corte	Bimetal
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		

Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado