

Filtro 5 µm, Ø da rosca interior: 1/2 polegada**Dados do pedido**

Número do pedido	080014 1/2
GTIN	4047322129367
Classe de artigo	08A

Descrição**Modelo:**

Unidade de manutenção que pode ser montada de acordo com as necessidades e expandida conforme necessário através de um clipe de ligação.

Unidade de manutenção de série modular (sistema "multifix"), composta por redutor de pressão, pulverizador de lubrificante e filtro. Faixa de regulação de 0,5 – 10 bar, pressão máx. de serviço de 16 bar, temperatura máx. de serviço de 60 °C.

Vantagem:

A unidade de manutenção pode ser ajustada individualmente, p. ex., com vários reguladores de pressão, sem pulverizador de lubrificante (para ferramentas sem óleo), etc.

Utilização:

Para instalações com uma faixa de pressão até 16 bar. Compatível com as marcas CEJN, RECTUS e JWL.

Descrição técnica

Ø da rosca interior	1/2 polegada
Comprimento total (L) enquanto unidade de manutenção de 3 peças	202 mm

Valor de fluxo com unidade de manutenção de 3 peças	3100 l/min
Altura (A)	248 mm
Tipo de produto	Filtro

Acessórios

Recipiente de policarbonato para filtro Ø do vidro 53	080024 53
---	-----------