

## Folha de serra para máquina, HSS, Comprimento L/dentes por polegada: 350/6



### Dados do pedido

Número do pedido	171000 350/6
GTIN	4045197094810
Classe de artigo	11R

### Descrição

#### Modelo:

**Folha de serra GARANT** de aço rápido de alto desempenho **HSS (DMo5)** de liga de molibdénio. A alta dureza e resistência extrema permitem um **desempenho de corte muito elevado** (breves tempos de corte e longa vida útil). A travacção precisa garante cortes retos.

### Descrição técnica

Ø do orifício de fixação	8,5 mm
Comprimento L	350 mm
Espessura	1,6 mm
Dentes por polegada	6
Largura	32 mm
dentado	Normal
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		

Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado