

Folha de serra para máquina, HSS, Comprimento L/dentes por polegada: 600/4



Dados do pedido

Número do pedido	171000 600/4
GTIN	4045197095046
Classe de artigo	11R

Descrição

Modelo:

Folha de serra GARANT de aço rápido de alto desempenho **HSS (DMo5)** de liga de molibdénio. A alta dureza e resistência extrema permitem um **desempenho de corte muito elevado** (breves tempos de corte e longa vida útil). A travação precisa garante cortes retos.

Descrição técnica

Largura	50 mm
Ø do orifício de fixação	12,5 mm
Comprimento L	600 mm
Espessura	2,5 mm
Dentes por polegada dentado	4 Normal
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		

Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado