

Folha de serra para máquina, HSS, Comprimento L/dentes por polegada: 300/6



Dados do pedido

Número do pedido	171000 300/6
GTIN	4045197094766
Classe de artigo	11R

Descrição

Modelo:

Folha de serra GARANT de aço rápido de alto desempenho **HSS (DMo5)** de liga de molibdénio. A alta dureza e resistência extrema permitem um **desempenho de corte muito elevado** (breves tempos de corte e longa vida útil). A travação precisa garante cortes retos.

Descrição técnica

Comprimento L	300 mm
Espessura	1,6 mm
Largura	25 mm
Ø do orifício de fixação	8,5 mm
Dentes por polegada	6
dentado	Normal
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		

Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado