

## Folha de serra para máquina para Kasto, HSS, Comprimento L/dentes por polegada: 650/4



### Dados do pedido

Número do pedido	171150 650/4
GTIN	4045197095336
Classe de artigo	11R

### Descrição

#### Modelo:

**Folha de serra GARANT** de aço rápido de alto desempenho **HSS (DMo5)** de liga de molibdénio. A alta dureza e resistência extrema permitem um **desempenho de corte muito elevado** (breves tempos de corte e longa vida útil). A travacção precisa garante cortes retos.

#### Instrução:

**Especialmente concebida para máquinas Kasto** (orifícios de fixação a partir de 38 mm de largura da lâmina descentrados).

**Importante:** É essencial respeitar as instruções de utilização fornecidas com as folhas de serra.

### Descrição técnica

Largura	50 mm
Ø do orifício de fixação	10,5 mm
Comprimento L	650 mm
Espessura	2,5 mm
Dentes por polegada dentado	4 Normal
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

### Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		