

Folha de serra para máquina para Kasto, HSS, Comprimento L/dentes por polegada: 650/8



Dados do pedido

Número do pedido	171150 650/8
GTIN	4045197095343
Classe de artigo	11R

Descrição

Modelo:

Folha de serra GARANT de aço rápido de alto desempenho **HSS (DMo5)** de liga de molibdénio. A alta dureza e resistência extrema permitem um **desempenho de corte muito elevado** (breves tempos de corte e longa vida útil). A travacção precisa garante cortes retos.

Instrução:

Especialmente concebida para máquinas Kasto (orifícios de fixação a partir de 38 mm de largura da lâmina descentrados).

Importante: É essencial respeitar as instruções de utilização fornecidas com as folhas de serra.

Descrição técnica

Espessura	2,5 mm
Dentes por polegada	8
Largura	50 mm
Comprimento L	650 mm
Ø do orifício de fixação	10,5 mm
dentado	Normal
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		