

**Cadeira giratória de trabalho Neon, imitação de pele, com rodízios, baixo,
Cor: GREY****Dados do pedido**

Número do pedido	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Classe de artigo	96J

Descrição**Versão:**

Cadeira de trabalho giratória Neon com sistema de acolchoamento intercambiável. Os elementos do acolchoamento são montados com facilidade e fixados com um clique. Com opções de ajuste ergonômicas: Tecnologia síncrona com regulação de peso, ajuste em altura do assento com uma mola de pressão a gás de segurança, ajuste da inclinação do assento, ajuste da profundidade do assento, ajuste da altura do encosto. Com fita flexível circundante em diferentes cores.

Assento e encosto com capa de imitação de couro, confortável e macio. Lavável e fácil de cuidar, resistente a óleos e desinfetantes.

Norma:**DIN 68877****Acessórios especiais:**

Par de apoios de braço multifuncionais n.º 965455.

Descrição técnica

Largura do banco	470 mm
Mecânica sincronizada	sim

Cor do material do assento	preto
Modelo do pé em cruz	Jogo de rodas
Altura do encosto	570 mm
Ajuste de recuo por contacto permanente	não
Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Norma	DIN 68877
Material do pé em cruz	Alumínio mate, pintado a pó
Série	Neon
Modelo das rodas	rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
Material do assento	Couro sintético
Apoio lombar	sim
Faixa de regulação da profundidade do banco	420 - 480 mm
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Cor da fita	cinzento
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	450 - 620 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória