



## Dados do pedido

Número do pedido	278018 25
GTIN	4062406381783
Classe de artigo	22B

## Descrição

### Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm). Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

## Descrição técnica

Comprimento da cabeça $L_1$	30 mm
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	120 mm
Parafuso	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Largura de incisão w	3 mm
Largura de incisão w	4 mm
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	12 mm
Largura funcional $L_4$	25 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

