



Dados do pedido

Número do pedido	278017 25
GTIN	4062406381752
Classe de artigo	22B

Descrição

Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm). Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

Descrição técnica

Comprimento total L	120 mm
Largura de incisão w	3 mm
Largura de incisão w	4 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Parafuso	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Profundidade de punção t _{máx.}	12 mm
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Tamanho da haste	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

