

## Folha de serra para máquina, Ko-Bi3, Comprimento L/dentes por polegada: 300/10



### Dados do pedido

Número do pedido	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Classe de artigo	16E

### Descrição

#### Modelo:

Pontas dos dentes **bimetal KOMET** de HSS-M3 e parte traseira da folha de aço para molas. Para alto desempenho de corte e avanços elevados. Resistente a quebras para máxima segurança no local de trabalho.

#### Instrução:

Folhas de serra HSS **KOMET**: Outras versões como VP 7 (ângulo de corte de 7°, dentado Vario) e P 13 (ângulo de corte de 13° – especialmente concebida para aços inoxidáveis) estão disponíveis a curto prazo, mediante pedido.

### Descrição técnica

Dentes por polegada	10
Espessura	1,25 mm
Comprimento L	300 mm
Largura	25 mm
Ø do orifício de fixação	8,5 mm
dentado	Normal
Óleo de corte	Ko-Bi3
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

### Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		