

Garant**escareador plano sem pino, Ø do rebaixador DC: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	156520 40
GTIN	4045197088093
Classe de artigo	11M

Descrição**Versão:**

Rebaixador com canal em espiral de múltiplas arestas com um orifício frontal para o alojamento de diversos pinos-guia. Montagem do pino no rebaixador através de parafuso.

Utilização:

Graças aos pinos-guia intercambiáveis, pode ser utilizado **um** rebaixador **para várias** pré-perfurações de diferentes tamanhos.

Nota:

As medidas dizem respeito aos parafusos DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Com o respetivo pino-guia, um rebaixador também pode ser usado para outros tamanhos de parafusos ou para escareamentos escalonados.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver **n.º 343000-343530**.

Descrição técnica

Ø do furo a	10 mm
para tamanho de parafuso	M24
Avanço f em aço < 500 N/mm ²	0,25 mm/U
Ø do escareado	40 mm
Cone Morse MK	3
Comprimento total L	190 mm
Material de corte	HSS
Norma	DIN 375

Ficha de dados

Haste	Cone Morse
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebaixador plano

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		