

## Rebaixador plano sem pino, Ø do rebaixador DC: 15mm



### Dados do pedido

Número do pedido	156520 15
GTIN	4045197088017
Classe de artigo	11M

### Descrição

#### Modelo:

Rebaixador com canal em espiral de múltiplas arestas com um orifício frontal para o alojamento de diversos pinos-guia. Montagem do pino no rebaixador através de parafuso.

#### Utilização:

Graças aos pinos-guia intercambiáveis, pode ser utilizado **um** rebaixador **para várias** pré-perfurações de diferentes tamanhos.

#### Instrução:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver **n.º 343000-343530**. As medidas dizem respeito aos parafusos DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Com o respetivo pino-guia, um rebaixador também pode ser usado para outros tamanhos de parafusos ou para escareamentos escalonados.

### Descrição técnica

Avanço f em aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/U
para tamanho de parafuso	M8
Ø do furo a	4 mm
Ø do escareado	15 mm
Cone Morse MK	2
Comprimento total L	132 mm
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 375
Haste	Cone Morse

Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebaixador plano

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		