



Ferramenta de serrilhamento direita, Tamanho da haste: 10mm



Dados do pedido

Número do pedido	290094 10
GTIN	4030741660214
Classe de artigo	29H

Descrição

Modelo:

- **A pressão mínima reduz a carga sobre a peça de trabalho e a máquina.**
- **Fuso síncrono para fácil ajuste de suportes serrilhados e alturas da ponta.**

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

Descrição técnica

para \varnothing do escareado de recartilhado d_3	11 mm
Altura da haste	10 mm
Largura da haste	10 mm
para \varnothing do recartilhado d_1	15 mm
para \varnothing do furo de recartilhado d_2	6 mm
Disco	299927 1
para largura do recartilhado b	6 mm

Pino de colar	299925 1
Área de trabalho	0 - 15 mm
Sentido de corte	esquerda e direita
para perfil recartilhado	RAA 2×AA
Tipo de produto	Serrilhador

Acessórios

Pino de colar Tipo 1	299925 1
Pino de colar Tipo 2	299925 2
Disco Tipo 1	299927 1
Disco Tipo 2	299927 2