



Fresa de serrilhamento universal, Tamanho da haste: 10mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 290200 10 |
| GTIN | 4030741663703 |
| Classe de artigo | 29H |

Descrição

Modelo:

Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.

Camisa de cilindro HM para maior resistência ao desgaste.

Ajuste rápido da ferramenta através do fuso de ajuste.

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Descrição técnica

| | |
|--|--------------------|
| para \varnothing do recartilhado d_1 | 15 mm |
| para largura do recartilhado b | 4 mm |
| para \varnothing do furo de recartilhado d_2 | 8 mm |
| Largura da haste | 10 mm |
| Altura da haste | 10 mm |
| Casquilho HM, disco de proteção, parafuso | 299920 5 |
| Área de trabalho | 3 - 50 mm |
| Sentido de corte | esquerda e direita |
| para perfil recartilhado | RBR45° 1×BL15° |
| para perfil recartilhado | RBL45° 1×BR15° |
| para perfil recartilhado | RBR30° 1×AA |

| | |
|--------------------------|-------------|
| para perfil recartilhado | RAA 1×BR30° |
| para perfil recartilhado | RAA 1×BL30° |
| para perfil recartilhado | RBL30° 1×AA |
| Tipo de produto | Serrilhador |

Acessórios

| | |
|--|----------|
| Kit de peças sobressalentes (3 peças), bucha MD, disco de cobertura, parafuso Tipo 5 | 299920 5 |
|--|----------|