

**Fresa de canto de 90° com furo, para pastilhas de corte reversíveis AP., Ø D/  
número de arestas de corte Z: 50/5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Classe de artigo	220

**Descrição****Versão:**

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.  
Sem refrigeração interna.

**Nota:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descrição técnica**

Ø do orifício de alojamento	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 16..
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	50 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	40 mm
Número de arestas de corte Z	5
Modelo da haste	com perfuração

Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219812
---	--------