

Encosto de peça, tridimensional, Tipo: 125



Dados do pedido

Número do pedido	360435 125
GTIN	4045197812704
Classe de artigo	32E

Descrição

Modelo:

- **Ajuste contínuo e rápido.**
- **Alojamento M8 para porcas deslizantes ou montagem direta.**

Utilização:

Para utilização em fresadoras e perfuradoras.

Material:

Alumínio anodizado.

Acessórios especiais:

Porcas deslizantes em T com M8, ver n.º 370520 tam. 12 – 18.

Descrição técnica

Altura total	220 mm
Tipo	125
adequado para o código de cor	TC
adequado para o código de cor	HiPo
adequado para o código de cor	LC

adequado para o código de cor	LC-GARANT
adequado para o código de cor	Duo
adequado para o código de cor	Duo Plus
adequado para o código de cor	T-Rex
adequado para o código de cor	Titânio
adequado para o código de cor	Titan2/TitanSense
adequado para o código de cor	Basic
adequado para o código de cor	HD-Allmatic
adequado para o código de cor	Centro Gripp
adequado para o código de cor	LCV125G
adequado para o código de cor	NC8
adequado para o código de cor	HOLEX NC
Altura útil N	195 mm
Distância entre eixos S A	125 mm
Tipo de produto	Encosto de peça

Acessórios

Porca deslizante em T para medida nominal das ranhuras em T 18	370520 18
Porca deslizante em T para medida nominal das ranhuras em T 12	370520 12
Porca deslizante em T para medida nominal das ranhuras em T 16	370520 16
Porca deslizante em T para medida nominal das ranhuras em T 14	370520 14