



## Bocal de refrigeração de alta pressão ângulo de 60°, Rosca: M8X1



### Dados do pedido

Número do pedido	319475 M8X1
GTIN	2050002048201
Classe de artigo	33C

### Descrição

#### Modelo:

Para arrefecimento e lubrificação direcionados na extremidade de corte ou evacuação de aparas. **Bico de alta** pressão – especialmente para altas pressões até 80 bar. Posição angular ajustável do bico. Construção robusta e durável em alumínio.

Bico angular de 60°, versão com vários furos 7 (furos) × Ø 1 mm.

#### Utilização:

Para utilização em suportes rotativos estáticos e acionados através de uma ligação roscada.

### Descrição técnica

Tipo	angular
Rosca de ligação	M8×1
Versão	Rosca
Ø de passagem do tubo	1 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Bico de refrigerante

