

**Garant****Desengordurante GARANT GreenPlus Power Force, Conteúdo (ml ou l): 500****Dados do pedido**

Número do pedido	088006 500
GTIN	4062406403164
Classe de artigo	01L

**Descrição****Versão:**

**Extremo poder desengordurante** graças à tecnologia híbrida. A sujidade incrustada, as massas lubrificantes especiais, os óleos, a fuligem, as aparas de borracha, o betume, as ceras e as pastas são dissolvidas com extratos vegetais e rapidamente removidas da superfície através da tecnologia de ingredientes tensioativos.

Com certificação NSF. Adequado para utilização na indústria de produtos alimentares. Frasco pulverizador de 500 ml de PET 100% reciclado. Pode ser reabastecido várias vezes.

O Power Force é um produto de limpeza aquoso com pouca espuma à base de matérias-primas renováveis. Devido aos ingredientes ativos naturais, dissolve facilmente a sujidade sem prejudicar as superfícies. O odor agradável e a ausência de solventes e de COV tornam-no o companheiro perfeito para um trabalho eficaz e seguro. O Power Force é uma alternativa eficaz aos solventes. Para além da aplicação manual, também pode ser utilizado num aparelho de limpeza de peças. Desta forma, o produto de limpeza pode ser usado várias vezes, apoiando assim o conceito de circularidade. Isto não só poupa recursos, como também evita desperdícios. Devido à certificação NSF, o produto de limpeza pode ser usado não só na manutenção, mas também na indústria de produtos alimentares.

- **Sem identificação.**
- **Pode ser utilizado manual e mecanicamente.**
- **Com certificação NSF para a indústria de produtos alimentares.**

**Descrição técnica**

Cor	transparente
Temperatura da área de aplicação	2 - 40 °C
Forma	líquido
Temperatura de armazenamento	2 - 35 °C
Ponto de ebulição	100 °C
Versão	Frasco pulverizador
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
valor pH	10,5 - 11
Densidade	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Índice	0,5 l
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto de limpeza universal