

Ficha de dados



Cone de fixação plano com canais de refrigeração, HSK-A 63 A = 120, Ø de fixação D₁: 6



Dados do pedido

Número do pedido	304319 6
GTIN	4062406421953
Classe de artigo	32A

Descrição

Versão:

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Superfícies funcionais HSK processadas.

Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabado ou laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descrição técnica

Projeção medida A	120 mm
Ø de fixação D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Alojamento	HSK-A 63 A = 120
Norma de alojamento	ISO 12164-1

Ficha de dados

Norma de alojamento	DIN 69882-4
Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	A
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 20000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície