

Garant**Cola para parafusos GARANT GreenPlus 2GP22, Índice: 50****Dados do pedido**

Número do pedido	088060 50
GTIN	4062406422790
Classe de artigo	01K

Descrição**Versão:**

A utilização de colas para parafusos impede a libertação e o afrouxamento indesejados das uniões roscadas. As colas para parafusos anaeróbicas monocomponentes são adequadas para todos os tipos e formas de roscas. Sela as uniões roscadas. Impede a gripagem de forma fiável. Tipo **2GP22** de resistência reduzida. Viscosidade média. Ideal para uniões roscadas facilmente desmontáveis. Para fixar parafusos com rosca fina.

Utilização:

Resistência reduzida – fácil de remover com ferramentas normais. **Resistência média** – ainda é fácil de remover com ferramentas normais. **Alta resistência** – apenas é possível remover com ferramentas especiais ou ao aquecer (>150 °C).

Nota:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

binário de arranque mínimo	5,5 - 11,5 Nm
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C

para tamanho de rosca M até	M36
Fixação natural após	5 - 10 min
Resistência funcional após	3 - 6 h
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Viscosidade dinâmica	800 - 1500 mPas
indicado para material	Metal
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Base química	Metacrilato
Propriedades	vedante
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Densidade	1,08 g/cm ³
ponto de inflamação	100 °C
Classe de resistência	de resistência reduzida
indicado para área de utilização	Vedação de roscas
indicado para área de utilização	Cola para parafusos
indicado para área de utilização	de uso universal
Cor	roxo
Forma	líquido
para tipo de rosca	rosca fina
Quantidade de enchimento	50 ml
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Cola para parafusos