



Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais, Top 52, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 49,5mm



Dados do pedido

Número do pedido	329968 49,5
GTIN	2050002052857
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Com ranhuras transversais e longitudinais para matéria-prima.

Vantagem:

- **25% maior força de retenção do que a cabeça de aperto RD.**
- **Sem deslocamento radial entre o cabeçote de fixação e o suporte do dispositivo de fixação, portanto insensível à sujidade.**
- **Rigidez única devido à instalação em grande área dos segmentos de fixação.**

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Recomendação:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Instrução:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!

Descrição técnica

Alojamento	Top 52
Tipo de produto	Cabeçote de fixação