

Garant**Cola para parafusos 2GP90, Índice: 50ml****Dados do pedido**

Número do pedido	088063 50
GTIN	4062406423452
Classe de artigo	01K

Descrição**Modelo:**

A utilização de colas para parafusos impede a libertação e o afrouxamento indesejados das uniões roscadas. As colas para parafusos anaeróbicas monocomponentes são adequadas para todos os tipos e formas de roscas. Sela as uniões roscadas. Impede a gripagem de forma fiável. Tipo **2GP90** de resistência média. Vedação fiável de caixas de ferro fundido e cordões de solda. Também para fixação posterior de pequenos parafusos e peças cilíndricas.

Utilização:

Resistência reduzida – fácil de remover com ferramentas normais. **Resistência média** – ainda é fácil de remover com ferramentas normais. **Alta resistência** – apenas é possível remover com ferramentas especiais ou ao aquecer (>150 °C).

Instrução:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

Base química	Metacrilato
indicado para material	Metal

binário de arranque mínimo	10 - 15 Nm
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	vedante
Resistência funcional após	5 - 8 h
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Forma	líquido
ponto de inflamação	100 °C
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
Densidade	1,08 g/cm ³
Viscosidade dinâmica	10 - 20 mPas
para tamanho de rosca M até	M6
Fixação natural após	40 - 60 min
Cor	verde
indicado para área de utilização	Vedação de roscas
indicado para área de utilização	Cola para parafusos
indicado para área de utilização	de uso universal
indicado para área de utilização	Uniões roscadas pré-montadas
Classe de resistência	de resistência média
Quantidade de enchimento	50 ml
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Cola para parafusos