

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	088067 250
GTIN	4062406423544
Classe de artigo	01K

## Descrição

**Modelo:**

Vedante que endurece hermeticamente em espaços estreitos entre superfícies metálicas. Tipo **5GP74**. Para vedação de flanges e superfícies. Película de vedante ligeiramente flexível de endurecimento rápido.

**Instrução:**

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

## Descrição técnica

binário de arranque mínimo	10 - 20 Nm
indicado para material	Metal
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	resistente à água
Quantidade de enchimento	250 ml
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Desmontagem	com ferramenta normal

Forma	líquido
ponto de inflamação	100 °C
Resistência funcional após	3 - 6 h
Viscosidade dinâmica	23000 - 35000 mPas
indicado para área de utilização	Vedante de superfícies
indicado para área de utilização	União flangeada
Cor	laranja
Fixação natural após	5 - 20 min
Base química	anaerobic methacrylate
medida máxima da folga	0,25 mm
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Densidade	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
Classe de resistência	de resistência média
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto de vedação