

**Cabeçote de fixação liso, Top 52, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 37mm****Dados do pedido**

Número do pedido	329966 37
GTIN	2050002051669
Classe de artigo	33H

**Descrição****Modelo:**

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Acabamento suave para processamento fino.

**Vantagem:**

- **25% maior força de retenção do que a cabeça de aperto RD.**
- **Sem deslocamento radial entre o cabeçote de fixação e o suporte do dispositivo de fixação, portanto insensível à sujidade.**
- **Rigidez única devido à instalação em grande área dos segmentos de fixação.**

**Utilização:**

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

**Recomendação:**

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

**Instrução:**

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

## Descrição técnica

Alojamento	Top 52
Tipo de produto	Cabeçote de fixação