



## Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais, Top 52, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 50mm



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329968 50     |
| GTIN             | 2050002052864 |
| Classe de artigo | 33H           |

### Descrição

#### Modelo:

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Com ranhuras transversais e longitudinais para matéria-prima.

#### Vantagem:

- **25% maior força de retenção do que a cabeça de aperto RD.**
- **Sem deslocamento radial entre o cabeçote de fixação e o suporte do dispositivo de fixação, portanto insensível à sujidade.**
- **Rigidez única devido à instalação em grande área dos segmentos de fixação.**

#### Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

#### Recomendação:

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

#### Instrução:

**Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!**

---

## Descrição técnica

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Alojamento      | Top 52              |
| Tipo de produto | Cabeçote de fixação |