



Retificadora angular de ar comprimido para discos de 125 mm Ø, com rosca de ligação BSP, ligação de ar comprimido de 1/4 polegada, Tipo: 7550-A



Dados do pedido

Número do pedido	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Classe de artigo	03R

Descrição

Versão:

Retificadora angular **compacta e potente** para uma vida útil máxima em aplicações exigentes com até 1000 horas de intervalos de manutenção. Pega ergonómica e com amortecimento de vibrações. Tampa protetora ajustável sem chave. **Rosca do fuso M14.**

Descrição técnica

Ruído de trabalho	85 dB(A)
Ø máximo do disco	125 mm
vibração máxima conforme EN	7 m/s ²
Rosca de ligação	BSP
quantidade de ar necessária máxima	1134 l/min
n.º máximo de rotações	12000 r,p,m,
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Designação do fabricante	7550-A
Potência de saída	840 W

tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Peso	1,6 kg
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Retificadora angular