



## Dados do pedido

Número do pedido	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Classe de artigo	04B

## Descrição

### Modelo:

Lanternas frontais LED potentes para utilização profissional.

- **Cabeça articulada e função de foco contínuo.**
- **Operação intuitiva e escurecimento contínuo.**
- **Fita de cabeça lavável e alterável.**
- **O Ledlenser Connecting System como interface uniforme permite um emparelhamento fácil com um amplo sortido de acessórios.**

Lanternas frontais potentes com funcionamento intuitivo e regulação contínua da luminosidade, proteção extremamente elevada contra o pó e a água graças ao Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System como interface uniforme que permite um emparelhamento fácil com um amplo sortido de acessórios.

### Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

## Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 67
Fluxo luminoso nível 2	15 lm
Fluxo luminoso	600 lm
Número de baterias incluídas	1

Peso	259 g
Período de iluminação 2	65 h
Designação do fabricante	H7R Core
Tipo de bateria	lão de lítio
Ø da cabeça	41 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Período de iluminação	4 h
Reforço do fluxo luminoso	1000 lm
Tipo de produto	Lanterna frontal