



Dados do pedido

Número do pedido	085910 25
GTIN	2050000965050
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

Íman plano blindado com núcleo magnético em **ferrite dura**.

- **Superfície galvanizada.**
- **Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.**

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão / colagem e fixação / retenção.

Descrição técnica

Altura	7 mm
Força de retenção nominal	40 N
Peso	19 g
resistência máxima à temperatura	120 °C
Ø	25 mm
Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Íman plano