



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 085915 16     |
| GTIN             | 2050000965005 |
| Classe de artigo | 08Q           |

## Descrição

### Modelo:

- Ímã plano blindado em ferrite dura com casquilho roscado.
- Superfície galvanizada.
- Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

### Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

### Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

## Descrição técnica

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| resistência máxima à temperatura | 120 °C      |
| Material da superfície           | galvanizado |
| Rosca                            | M3 mm       |
| Altura                           | 4,5 mm      |
| Força de retenção nominal        | 18 N        |
| Ø                                | 16 mm       |
| Peso                             | 6 g         |
| Casquilho roscado                | sim         |
| Altura com rosca                 | 11,5 mm     |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Material do núcleo magnético | Ferrite    |
| Tipo de produto              | Íman plano |

---

## Acessórios

|   |           |
|---|-----------|
| Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M3 | 085921 M3 |
|---|-----------|