



## Dados do pedido

Número do pedido	085920 6
GTIN	2050000964886
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 200 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético em samário-cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

### Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

## Descrição técnica

Material da superfície	galvanizado
resistência máxima à temperatura	200 °C
Peso	1 g
Altura	4,5 mm
Força de retenção nominal	5 N
Ø	6 mm
Material do núcleo magnético	SmCo <sub>5</sub>
Tipo de produto	Íman plano

