

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	218623 UNI
GTIN	4062406537951
Classe de artigo	21A

## Descrição

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e$  max.

Para o processamento de uma base de ranhura plana, devem ser montadas pastilhas esquerdas e direitas no suporte. O lado contrário à haste é equipado com pastilhas esquerdas.

## Descrição técnica

Largura do chanfro	0,25 mm
Tipo	UNI
Tipo	HB7835
Espessura da placa E	7,94 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNHX 1207
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	7 mm
para largura de fenda $a_p$	12; 16 mm
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar