

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081259 160
GTIN	4003644006090
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Lanterna tubular com bateria com gancho de plástico rotativo; interruptor de ligar/desligar, luz de superfície e lanterna de bolso ativáveis em separado.

Luz de superfície luminosa através de 160 LEDs. Com carregador de 230 V / 12 V e cabo de carregamento de automóvel.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Descrição técnica

Zona ATEX	nenhum
Peso	300 g
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Fluxo luminoso	1000 lm
Tipo de bateria	Níquel-hidreto de metal
Tipo de proteção IP	IP 20
Número de baterias incluídas	1
Comprimento total	520 mm
Período de iluminação	2 h
\varnothing da cabeça	58 mm
Potência luminosa	10 W
Tipo de produto	Lanterna de inspeção

